

Link do produktu: <https://media-okazje.pl/elektryczna-zalotka-do-rzes-anlan-aljmj01-02-p-4916.html>



Elektryczna zalotka do rzęs ANLAN ALJMJ01-02

Cena	100,00 zł
Numer katalogowy	270505240
Kod producenta	034470
Kod EAN	6953156300477

Opis produktu

Elektryczna zalotka do rzęs ANLAN ALJMJ01-02

Zamień zwykłą zalotkę na ALJMJ01-02 od Anlan. Urządzenie pozwoli Ci uzyskać efekt pięknych, podkreślonych rzęs na dłużej. Jest prosta w obsłudze i może być stosowana z maskarą. Jej użytkowanie jest bezpieczne, a szczoteczka doskonale dopasowuje się do kształtu oka. Do tego jest niezwykle lekka i przenośna — możesz mieć ją zawsze przy sobie!

Regulacja temperatury

Elektryczna zalotka Anlan oferuje 2 tryby pracy, dzięki czemu wybierzesz odpowiednią dla siebie temperaturę. W przypadku cienkich, delikatnych rzęs ustaw niższą temperaturę (65°C). Natomiast tryb High (85°C) wykorzystasz do grubych i gęstych rzęs.

Bezpieczne użytkowanie

Zalotka została zaprojektowana tak, aby korzystanie z niej było bezpieczne. Jej budowa jest wklęsła i wypukła — element grzejny nie styka się bezpośrednio z okiem, co zapobiega oparzeniom. Jest bezpieczniejszym i tańszym rozwiązaniem niż tradycyjne metody podkreśniania rzęs.

Szybkie nagrzewanie

Z ANLAN ALJMJ01-02 oszczędzaj na czasie podczas codziennego makijażu! Urządzenie podgrzewa się w zaledwie 10 sekund — wskaźnik zmieni kolor z czerwonego na biały. To pozwoli Ci szybko i bezproblemowo podkręcić Twoje rzęsy!

Wygodna obsługa

Korzystanie z zalotki nie sprawi Ci problemu. Włącz urządzenie i poczekaj, aż się nagrzeje. Kiedy znajdujący się na szczoteczce silikonowy pasek zmieni kolor z czerwonego na biały, oznacza to, że zalotka jest gotowa do pracy. Następnie podkręć rzęsy i nałóż tusz do rzęs, aby zachować efekt na dłużej.

W zestawie

- Elektryczna zalotka
- Pędzelek do czyszczenia
- Kabel USB
- Instrukcja obsługi

Marka	Anlan
Model	ALJMJ01-02
Materiał	ABS

Wymiary	21 x 19 x 130 mm
Waga	około 31 g
Pojemność akumulatora	360 mAh
Moc	1.3 W
Moc wyjściowa	3.7V
Moc znamionowa	DC 5V
Czas ładowania	1.5-2 h
Automatyczne wyłączenie	5 minut
Temperatura	Niski stopień 60-70 °C, Wysoki stopień 75-85 °C